

# PHILIPS

Lămpi încastrate  
Fresco 4,6 W GU10

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

2700 K

Negru

Rezistent la apă



8720169266858



## Dirija i cu ușurin ă lumina LED de înaltă calitate oriunde dori i

Spotul încastrat Philips Fresco dispune de lumină LED superbă pentru a evidenția la maximum grădina sau pentru a ilumina clar zonele întunecate. Este fabricat din oțel inoxidabil rezistent, iar capătul ajustabil permite direcționarea fascicului luminos.

### Ușor de utilizat

- Spot reglabil

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP23 – rezistență la intemperii

# Repere

## Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

## Lampă LED de înaltă calitate

Becul cu LED instalat pe această lampă Philips este o solu ie unică dezvoltată de Philips. Datorită aprinderii instantanee, fluxul luminos generat este optim și vă aduce culori vii în locuin ă.

## Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îi oferă un produs solid și durabil, care îi va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

## IP23 – rezisten ă la intemperii



Acest corp de iluminat de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezisten a la apă. Clasificarea IP23 înseamnă că este proiectată cu protec ie care asigură rezisten a la apă și este ideală pentru iluminatul unei verande sau terase.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Rezisten ă

- Durată de via ă nominală: 15.000

## Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,16 kg
- Distan ă de încastrare: 110 mm
- Înăl ime totală: 110 mm
- Lungime totală: 100 mm
- Lă ime totală: 100 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 8.0 cm x 8.0 cm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 355
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: 220 – 240 V
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
- Soclu/fassung: GU10
- Puterea becului inclus: 4.6
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169266858
- Greutate netă: 0,16 kg
- Greutate brută: 0,28 kg
- Înăl ıme: 10 cm
- Lungime: 9 cm
- Lă ıme: 10 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.375

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)