

PHILIPS

2 spoturi Idris de
plafon/perete

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Negru și alamă

ClickFix; rezistent la apă



8720169299191



Lampă elegantă, proiectată pentru baia dvs.

Include i acest spot luminos Philips practic în locuin a dvs. Alege i becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigura i o lumină de înaltă calitate și de lungă durată. Cu un design rezistent la umezeală IP44, este o alegere perfectă pentru a vă stiliza baia.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

Instalare simplă

- Montare ușoară ClickFix

Ușor de experimentat

- Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat vă oferă libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu interiorul locuin ei dvs.

Siguran ă

- Rezisten ă la umezeală

Material și finisaj

- Material de înaltă calitate

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îi permite să alegeți între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferin elor tale personale. Un bec LED Philips îi va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Montare ușoară ClickFix



Instala i cu ușurin ă spotul luminos. Datorită ClickFix, nu este nevoie de o pereche suplimentară de mâini. Pur și simplu monta i suportul pe tavan, conecta i firele, apoi face i clic și fixa i lampa dintr-o singură mișcare.

Montare adaptabilă pentru perete sau tavan

Rezisten ă la umezeală

Rezisten a la umezeală vă permite să utiliza i cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spa ii în care umezeala trebuie luată în considerare.

Material de înaltă calitate



Material durabil și atractiv pentru o investi ie atractivă și de lungă durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 100 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,429 kg
- Înălțime totală: 83 mm
- Lungime totală: 240 mm
- Lățime totală: 119 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Instalatie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Număr de surse de lumină: 2

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169299191
- Greutate netă: 0,43 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înălțime: 34 cm
- Lungime: 7,6 cm
- Lățime: 9,6 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.171

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com