

PHILIPS

Bandă luminoasă
LightStrip 15 m RGB

Benzi luminoase

RGB

Alba

Intensitate luminoasă reglabilă;
RGB

8720169322530



Lumină și stil de nivel superior

Schimbați atmosfera camerei pentru a se potrivi cu orice față.

Efect de lumină ambientală

- Mod lumină ambientală

Repere

Mod lumină ambientală

Creează o atmosferă confortabilă și intimă cu modul de lumină ambientală.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): >60
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Sală, Camera de gaming
- Stil: Contemporan
- Tip: Benzi luminoase
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Culori RGB

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 120 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înălțime totală: 2,1 mm
- Lungime totală: 15.000 mm
- Lățime totală: 10 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată (RGB)
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169322530
- Greutate netă: 0,45 kg
- Greutate brută: 0,6 kg
- Înălțime: 18,7 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lățime: 18,9 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.171

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com