

# PHILIPS

Corp de iluminat  
Tobia

Lumini pe șină

Fără bec inclus

Alb



8721103039897



## Proiectate pentru instalare fără efort și conexiuni nelimitate.

Sistemul de lumini de înaltă tensiune pe șină Philips EasyLink vă permite să instalați luminile pe care le doriți, oriunde pe tavan. Pe o singură șină puteți adăuga și elimina o gamă de lămpi și corpuri de iluminat diferite fără efort, fără a fi nevoie de surse de alimentare suplimentare. Cu un design subțire pentru a se integra cu decorul dvs.

### Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Adaugă și elimină cu ușurință lumini
- Luminează-ți casa așa cum îți place

### Posibilități nelimitate

- Opțiuni infinite de personalizare

### Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate

# Repere

## Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

## Adaugă și elimină cu ușurință lumini



Schimbă-ți configurația iluminatului foarte ușor, fără să fie nevoie să schimbi șina sau să adaugi alte cabluri; șina dispune de un fir de împământare integrat, așa că poți adăuga singur orice corp de iluminat compatibil cu sistemul pe 3 fire de tip H - doar rotești și fixezi corpul de iluminat în poziție.

## Luminează-ți casa așa cum îți place


Compatibil cu o gamă largă de becuri și spoturi standard sau smart, ca să ai mai mult control asupra modului în care îți luminezi spațiul. Poți alege tipul de corp de iluminat care îți se potrivește cel mai bine, de exemplu un bec reglabil pe care îl poți controla de la distanță sau unul care îți permite să ajustezi nuanța de la alb rece la alb cald, exact cum îți place.

## Opțiuni infinite de personalizare



Bucură-te de versatilitatea iluminatului pe șină extensibilă. Alege lungimea șinei, sursa de alimentare și lămpile care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale, având la dispoziție o gamă variată de corpuri de iluminat din care să alegi.

## Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

### Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Lumini pe șină

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 50 mA

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,105 kg
- Înălțime totală: 128 mm
- Lungime totală: 38 mm
- Lățime totală: 35 mm

### Service

- Garanție: 3 ani

### Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Instalare de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103039897
- Greutate netă: 0,11 kg
- Greutate brută: 0,13 kg
- Înălțime: 13,5 cm
- Lungime: 5 cm
- Lățime: 5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.300

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)