

# PHILIPS

Lămpi de perete Fylx  
5 W, GU10 fără bec

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

Fără bec

Black

Rezistent la apă



8721103104915



## Design rezistent la intemperii pentru durabilitate sporită

Această lampă de exterior este proiectată înănd cont de cele mai recente tendin e și stiluri de via ă pentru a crea ambian a pe care v-a i dorit-o întotdeauna.

### Ușor de utilizat

- Becul nu este inclus

### Aduce i designul în grădina dvs.

- Iluminat decorativ de exterior

### Calitate premium

- Material de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

# Repere

## Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

## Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spa-ului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianță perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. Acest corp de iluminat de exterior Philips oferă iluminat decorativ de exterior frumos, șic și funcțional, care te ajută să pui în valoare la maximum spa-ului exterior, în stilul propriu.

## Material de înaltă calitate



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru medii exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Diverse

- Concepută special pentru: Garaj, Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,43 kg
- Înălțime totală: 9 mm
- Lungime totală: 9 mm
- Lățime totală: 12 mm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103104915
- Greutate netă: 0,43 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înăl ıme: 11,3 cm
- Lungime: 11 cm
- Lă ıme: 13,6 cm



Data apariției: 2026-06-03  
Versiune: 0.174

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)