

# PHILIPS

Lampă de masă  
Hero

LED Inteligent

Milioane de culori

Lumină albă ajustabilă

Comenzi tactile

8721103136275



## Lampă de masă distractivă cu comenzi tactile

Lampă de masă inteligentă care produce milioane de culori pentru orice atmosferă. Reglează fin și ușor lumina albă de tonurile reci și energizante la nuan ele calde și relaxante (2200 K – 6500 K). Proiectată pentru confort, lampa dispune de comenzi tactile intuitive: atinge simplu de două ori pentru a o aprinde sau stinge. În plus, pentru o atmosferă dinamică, de petrecere, o poți sincroniza cu muzica folosind microfonul smartphone-ului.

### Control inteligent

- Lumină vibrantă la îndemâna ta
- Comenzi tactile

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

**Moduri de iluminat**

- Complet color
- Fiecare stare are lumina ei
- Mereu, lumina potrivită

# Repere

## Lumină vibrantă la îndemâna ta

Lampă simplă de masă, cu funcții avansate.

## Comenzi tactile

Cu doar două atingeri scurte, aprinzi sau stingi lampa.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Complet color

Creează atmosfera potrivită cu milioane de culori vibrante sau cu unul din modurile presetate.

## Fiecare stare are lumina ei

Folosește moduri presetate, precum Focus sau Relax, pentru cea mai bună atmosferă.

## Mereu, lumina potrivită

Revigorează-te dimineața cu nuanțe energizante sau creează o stare de confort folosind o lumină mai blândă.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 25.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 68

**Diverse**

- Concepută special pentru: Ambianță
- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 55 mA

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,72 kg
- Înălțime totală: 15,8 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Diametru: 150 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată și albă (RGBW)
- Puterea becului inclus: 9
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Da

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103136275
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,93 kg
- Înălțime: 16,5 cm
- Lungime: 15 cm
- Lățime: 18,5 cm



Data apariției: 2026-06-17  
Versiune: 0.60

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)