

PHILIPS

Lampă de masă
Squire Lite LED, albă

LED Inteligent

Lumină ambientală ușoară

Moduri de lumină statice și
dinamice

Sincronizabilă cu TV și muzică



8721103158956



Pete de culoare

Creați o atmosferă plăcută oriunde, cu efecte de lumină uimitoare și personalizabile pe pereți. Bucurați-vă de lumina complet color și lumină albă reglabilă într-un design compact pentru orice decor. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ, complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ și certificată Matter pentru integrare fără probleme cu asistenții de locuință inteligentă precum Alexa, Apple Home și Google Home. Încărcați folosind cablul USB-C furnizat (fără adaptor CA inclus).

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Caracteristici inteligente

- Ambianță relaxată
- Efecte de lumină captivante
- Detectare a mișcării SpaceSense

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Lumină albă ajustabilă

Formă

- Design elegant

Repere

Configurare foarte ușoară




1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

Ambianță relaxată



Umple spațiul cu culori vibrante folosind moduri de iluminare statice și dinamice pe care le poți personaliza în funcție de starea ta.

Iluminare captivantă



Transformă experiența de divertisment acasă sincronizând luminile cu muzica și videoclipurile – este necesar hardware de sincronizare.

Detectare a mișcării SpaceSense




Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Certificare Matter




Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă – compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Lumină albă ajustabilă



Reglează cu ușurință de la nuanțe reci, albastre (6500 K), care îmbunătățesc vizibilitatea și concentrarea, la tonuri calde și delicate (2200 K), ideale pentru relaxare seara.

Design elegant



Disponibilă atât în negru, cât și în alb, această lampă mică și elegantă este concepută pentru a se integra în orice decor interior.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selectați culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 73

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Living, Camera de zi, Camera copiilor
- EyeComfort: Da

Consum de energie

- Tensiune: 5 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 8,5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,37 kg
- Înălțime totală: 13,4 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificatii tehnice

- Diametru: 134 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 620lm@4000K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină colorată și albă (RGBW)
- Puterea becului inclus: 8.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terestre: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terestre (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103158956
- Greutate netă: 0,37 kg
- Greutate brută: 0,45 kg
- Înălțime: 15 cm
- Lungime: 13,5 cm
- Lățime: 13,5 cm



Data apariției: 2026-06-13
Versiune: 0.263

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com