

PHILIPS

Senzor de mișcare inteligent cu baterii, 1 buc.

Accesoriu Inteligent

Ușor de instalat

Detectare fiabilă

Cu baterii



8721103161147



Automatizați-vă luminile

Acest senzor de mișcare este conceput pentru configurare fără efort și confort zilnic. Designul său compact îi permite să-l instalezi aproape oriunde în locuința ta, de la holurile și intrările acestora până în anumite spații discrete, cum ar fi sub mese. Echipat cu un senzor cu unghi larg de 120°, detectează fiabil mișcarea până la o distanță de trei metri. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare ușoară

Control inteligent

- Detectare fiabilă

Caracteristici inteligente

- Auto-aprindere
- Instalează oriunde
- Auto-stingere

Formă

- Fără cablare

Repere

Configurare ușoară

Gata de utilizare direct din cutie, cu două opțiuni de montare.

Detectare fiabilă

Senzorul cu unghi larg, de 120°, poate detecta mișcarea până la trei metri.

Auto-aprindere

Luminile se aprind automat când se detectează mișcare.

Instalează oriunde

Adaugă funcții inteligente de detectare a mișcării în orice colț al casei.

Auto-stingere

Dacă nu este mișcare, luminile se sting pentru a economisi energie.

Fără cablare

Îl montezi oriunde vrei: pe holuri, la intrări sau sub mese.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Da
- Zonă de detectare: 0 - 3 m
- Distanță de control: 15 m

Consum de energie

- Tensiune: 3 V

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,103 kg
- Înălțime totală: 5 mm
- Lungime totală: 6,2 mm
- Lățime totală: 6,2 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tip baterie: AA (LR6)
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Ce este acceptat?

- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103161147
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 16 cm
- Lungime: 7,1 cm
- Lățime: 7,1 cm



Data apariției: 2026-06-17
Versiune: 0.55

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com