

PHILIPS

Circular fluorescent

Master T5

22 W

Alb rece

927965084013



Design subțire pentru o locuință luminoasă și elegantă

Alegeți tuburile T5 de la Philips pentru un design subțire care poate fi utilizat în diferite aplicații, pentru a crea o atmosferă elegantă pentru locuință. Tehnologia Super 80 Color asigură acestora o calitate superioară a luminii, care îmbunătățește orice decor.

Economisește energie

- Economisește energie

Pentru instalații moderne și elegante

- Pentru o locuință luminoasă și elegantă cu design subțire

Vă oferă lumină strălucitoare

- Experiență vibrantă cu luminozitate suplimentară

Randament sporit cu flux luminos ridicat

- Flux luminos inițial ridicat

Repere

Economisește energie

Esențial subțire

Oferă utilizatorilor casnici o soluție de iluminat estetică miniaturizată cu fiabilitate ridicată

Strălucire amplificată

Iluminat fluorescent foarte eficient combinat cu tehnologia BrightBoost pentru o redare bună a culorilor și luminozitate suplimentară

Flux luminos inițial ridicat

Fluxul luminos ridicat asigură o calitate mai bună a luminii, cu luminozitate sporită, și permite aplicației casnice să fie mai vibrante.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Soclu: 2GX13
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Dimensiunile becului

- Înălțime: 230 mm
- Lățime: 18 mm

Rezistență

- Durată de viață nominală: 12.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 81
- Temperatură culoare: 4000 K
- Categorie culoare lumină: Alb rece
- Flux luminos nominal: 1800 lm
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K
- Flux luminos: 1.800 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 82 lm/W

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
- Consum de curent: 23,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 24

Specificații tehnice

- Flux luminos: 1.800 lm
- Formă: Circular fluorescent
- Coordonată cromatică Y: 0,38
- Coordonată cromatică X: 0,38
- Număr de înregistrare EPREL: 423619
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Baza elementului de fixare: 2GX13



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.824

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com