

PHILIPS

Fresco infälld lampa
4,6 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17289/47/16



Lys upp trädgården på kvällen

Den infällda myGarden Fresco spot från Philips ger ett vackert LED-ljus som visar trädgården från dess bästa sida, eller lyser upp mörka områden. Den är tillverkad i hållbar metall med ett justerbart huvud så att ljuset kan riktas.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 10 år
- Varmvitt ljus

Designad för din trädgård

- IP23 – vädertålig

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet




LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. LED-lampor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 10 000 timmar (motsvarar 10 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-lampor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

IP23 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer. Den har testats noggrant för att vara garanterat vattentålig. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här utomhuslampan är märkt med IP23, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk och är perfekt på verandan eller farstukvisten.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Riktat ljus: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,160 kg
- Infällningsdjup: 110 mm
- Total höjd: 108 mm
- Total längd: 100 mm
- Total bredd: 100 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0 cm x 8.0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 395
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 395
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 50
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291502876
- Nettovikt: 0,16 kg
- Bruttovikt: 0,24 kg
- Höjd: 10,8 cm
- Längd: 9,3 cm
- Bredd: 10,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-24
Version: 0.446

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com