

PHILIPS


Calgary vägglamp
3,2 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17314/47/16



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den cylindriska vägglampan Philips myGarden Calgary i borstat rostfritt stål ger en perfekt touch utomhus. Den ger umgängesyterna liv med sitt kvalitetsljus.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 15 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Designad för din trädgård

- IP44 – väderbeständig

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet




Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

IP44 – väderbeständig



Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk och är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Rostfritt stål
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,200 kg
- Total höjd: 130 mm
- Total längd: 122 mm
- Total bredd: 88 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 31
- Totalt ljusflöde för armatur: 270 lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvit
- Nätström: 50 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 3 W
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696125915
- Nettovikt: 0,2 kg
- Bruttovikt: 0,26 kg
- Höjd: 14,8 cm
- Längd: 9,3 cm
- Bredd: 13,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.513

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com