

PHILIPS

Halogenkapsellampor

Halogen

42 W (60 W)

G9

Varmvit

Dimbar



8718291204244



Enastående gnistrande ljus

Philips Halogen-kapsellampor ger ifrån sig ett klart, gnistrande halogenljus som tar fram det bästa i din armatur. Alla Philips Halogen-produkter är helt dimbara.

Överlägsen ljuskvalitet

- Reglerbar
- Gnistrande naturligt ljus

Funktioner

Reglerbar

Du väljer själv vilken ljusstyrka du vill ha. Den här halogenlampan från Philips kan användas med alla dimrar och justeras från klart gnistrande ljus till varm mysig glöd.

Gnistrande naturligt ljus



Den här kapsellampan från Philips avger ett gnistrande, naturligt halogenljus och gör din armatur ännu vackrare.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Form: Kapsel
- Dimbar: Ja
- Lampans form: Icke riktad kapsel
- Sockel: G9
- Teknik: Halogen
- Ljuskällans ytbehandling: Klar

Storlek

- Diameter: 13 mm
- Höjd: 45 mm
- Bredd: 13 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 2 år
- Bibehållet ljusflöde: 0.8
- Nominell livslängd: 2 000 h
- Antal tändcykler: 8 000

Ljusegenskaper

- Användning: Särskild applikation, Accentbelysning
- Färgåtergivningsindex: 100
- Färgtemperatur: 2800 K
- Ljuskategori: Varmvitt
- Nominellt ljusflöde: 590 lm
- Tändtid: 0 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt s
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 2800 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 15 lm/W
- Ljusflöde: 590 lm

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 1

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 1
- Spänning: 230 V
- Wattstyrka: 44,0 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effektförbrukning: 44 W

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 2 000 h
- Specifierat ljusflöde: 590 lm
- Specifierad effekt: 44.0 W

Tekniska specifikationer

- Livslängd för lampor: 2 000 h
- Form: Kapsel
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,409
- Kromaticitetskoordinat X: 0,452
- EPREL-registreringsnummer: 423240
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: G9 | G9



Publiceringsdatum:
2023-12-07
Version: 0.644

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com