

PHILIPS

Lågenergilampa -
spiral

Ekonomi

12 W (60 W)

E27

Varmvit

Ej dimbar



8718291217039



Spendera lite, spara mycket

Den här Philips Economy-lampan är ett prisvärt alternativ när du behöver en enkel, kompakt, energisparande lampa. Med den här kompakta lampan, som håller i upp till 6 år, sparar du upp till 80 % energi och pengar.

Sparar energi och pengar

- Sparar upp till 80 % energi
- Lång livslängd – håller i upp till 6 år

Funktioner

Sparar upp till 80 % energi



Den här lampan förbrukar upp till 80 % mindre energi än traditionella

ljuskällor, vilket innebär att du kan sänka dina elräkningar och minska din miljöpåverkan.

Lång livslängd – upp till 6 år



Philips energisparande lampor är gjorda för att hålla länge. Eftersom de har en livslängd på upp till 6 år slipper du många tidsödande och kostsamma lampbyten, samtidigt som du sparar energi år efter år.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Lampans form: Icke riktad spiral
- Sockel: E27
- Teknik: Kompakt lysrör (CFLi)

Storlek

- Diameter: 47 mm
- Höjd: 94 mm
- Bredd: 47 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 6 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Nominell livslängd: 6 000 h
- Antal tändcykler: 6 000

Ljusegenskaper

- Användning: Behagligt ljus
- Spridningsvinkel: not applicable °
- Färgåtergivningsindex: 81
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusfärgskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 741 lm
- Tändtid: 0.3 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 5–40 s

Övriga egenskaper

- Ström: 90 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 12 W
- Wattmotsvarighet: 60 W

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: not applicable °
- Specifierad livslängd: 6 000 h
- Specifierat ljusflöde: 741 lm
- Nominell toppintensitet: not applicable cd
- Specifierad effekt: 12 W

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718291217039
- Nettovikt: 0,051 kg
- Bruttovikt: 0,065 kg
- Höjd: 13,100 cm
- Längd: 4,800 cm
- Bredd: 4,800 cm
- Materialnummer (12NC): 929689218501



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.653

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com