

# PHILIPS


Ljusslinga 2 m

Lightstrips

3 500 K

Genomskinlig

8718696164273



## Överlägsen ljuskvalitet och design

Linjärt behagligt ljus för ditt hem

### Matcha din inredning

- Kompakt storlek för mindre utrymmen

### Material och ytbehandling


- Material av hög kvalitet

# Funktioner

## Kompakt storlek för mindre utrymmen

Perfekt för montering i små utrymmen

## Material av hög kvalitet



Hållbart och snyggt material håller längre.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Genomskinlig
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 20 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Ja
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3500 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 87 lm/W

## Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: LED-strips
- EyeComfort: Nej

## Övriga egenskaper

- Ström: 100 mA

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,116 kg
- Total höjd: 2,6 mm
- Total längd: 2 000 mm
- Total bredd: 8 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 830
- Ljuskälla: 3500
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

8718696164273

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696164273
- Höjd: 13,5 cm
- Nettovikt: 0,17 kg
- Längd: 5,5 cm
- Bruttovikt: 0,21 kg
- Bredd: 13,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-08-30  
Version: 0.374

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)