

# PHILIPS

Filamentljuskälla  
frostad 200 W A95 E27

LED

6 500 K

3 452 lm

15 000 tim.



8718699764678



## Klar LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskällor ger ett vackert varmvitt ljus, extra lång livslängd och omedelbara, avsevärda energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade traditionella ljuskällor.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

### Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

# Funktioner

## Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

## En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Garanti

- Garantitid: 2 år

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 6500 K
- Nominellt ljusflöde: 3452 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 865 | CCT of 6500K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 6500
- Ljusflöde: 3 452 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 150,00

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- EU RoHS-kompatibel: Ja

**Förpackningsinformation**

- EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Produkttitel: LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

**Effekt**

- Effektfaktor (fraktion): 0.51

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 200
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D
- Effekt: 23
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 23

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 165 mm
- Total längd: 165 mm
- Total bredd: 95 mm

**Märkvärden**

- Specificerad livslängd: 15 000

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 374910
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sockel: E27

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699764678
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,16 kg
- Höjd: 22,6 cm
- Längd: 10,2 cm
- Bredd: 13 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-10  
Version: 0.424

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)