

PHILIPS

Kronljus 25 W B35
E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 tim.



8719514309784



Det allra senaste inom LED för hemmet

Sofistikerad LED-ljuskälla som erbjuder allmänbelysning till dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta lampor.

Ljus av hög kvalitet

- Inget synligt flimmer

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Ljus är mer än belysning

- Snabbstart

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Inget synligt flimmar

När belysningen flimrar snabbt kan det vara jobbigt för ögonen, orsaka huvudvärk och till och med utlösa epilepsianfall hos personer som lider av ljuskänslighet. Det är både obehagligt och onödigt. LED-ljuskällor kan flimra eftersom de reagerar väldigt snabbt på variationer i driftströmmen. Eftersom Philips LED-ljuskällor är utformade för att minimera dessa variationer elimineras faktorerna som orsakar flimret, och du slipper se skymten av det.

Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Modern, energibesparande LED-kronljuslampa med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella kronljusglödlampan.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Snabbstart

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 250 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 89

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514309784
- EOC: 871951430978400
- Produkttitel: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.41
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 25
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 2,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 106 mm
- Total längd: 106 mm
- Total bredd: 35 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 453218

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514309784
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 3,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-04
Version: 0.331

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com