

# PHILIPS

Shades vägglampa  
15 W

myGarden


2700 K

Antracit

Vattentålig



8719514385382



## Besparingar med stil

En unik design för unika stunder utomhus. Den här eleganta antracitgrå vägglampan från Philips sprider ett varmvitt, energibesparande ljus. De vackra dubbelriktade ljuseffekterna bjuder in till en avkopplande stund i trädgården.

### Hållbara belysningslösningar

- Lampa med extra lång livslängd
- Energibesparande

### Inför design i trädgården

- Välj en modern stil
- Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

### Sammanför stämning och bekvämlighet

- Ett välkomnande varmvitt sken

### Särskilda egenskaper

- Dubbelriktad ljuseffekt
- Enkel att installera, oavsett användningsområde
- Vädertålig

# Funktioner

## Lampa med extra lång livslängd



Philips-lampa med extra lång livslängd på upp till 20 000 timmar medföljer.

## Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.


## Välj en modern stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en modern stil utomhus.

## Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här vägglampan som är perfekt för montering vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

## Ett välkomnande varmvitt ljus



Philips Outdoor är utomhusbelysning med ett vackert, varmt och välkomnande ljus. Ljuset har en färgtemperatur på 2 700 Kelvin. Det betyder att du får ordentligt med ljus och god sikt så att du kan använda uterummet som du vill även när det blivit mörkt, och känna dig trygg i förvisning om att det är säkert hela natten igenom.

## Dubbelriktad ljuseffekt

Dubbelriktad ljuseffekt för allmänbelysning i trädgården.

## Enkel att installera

Lampan är utformad för att vara enkel att installera, och alla nödvändiga tillbehör, som torxnyckel och torxskruv, finns i förpackningen. Du hittar även tydliga anvisningar om var du kan installera produkten samt relevant information om kapslingsklasser för vattentålighet.

## Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 10 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

**Trädgård**

- Trädgård: Trädgård och uteplats

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,740 kg
- Total höjd: 82 mm
- Total längd: 171 mm
- Total bredd: 170 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 1

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514385382
- Nettovikt: 0,4 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Höjd: 24,5 cm
- Längd: 9,5 cm
- Bredd: 18,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)