

# PHILIPS

Bridge stolplampa 14 W  
E27 ljuskälla medföljer  
inte

Ecomoods

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Vattentålig



8719514385849



## Besparingar med stil

Njut av lugna kvällar i trädgården med den här eleganta antracitgrå utomhuslampan från Philips. Den välkomnar dig med ett varmvitt ljus som är perfekt för allmänbelysning i trädgården. Skapa en elegant atmosfär med ett arkitektoniskt uttryck.

### Hållbara belysningslösningar

- Upp till 80 % energibesparing
- Lampa med extra lång livslängd
- Tillverkad i tåliga och tillförlitliga material av hög kvalitet

### Inför design i trädgården

- Eleganta, moderna modeller för trädgården
- Känsla för detaljer – tillverkade i förstklassiga och eleganta material
- En mängd möjliga användningsområden

### Sammanför stämning och bekvämlighet

- Ett välkomnande varmvitt sken

### Särskilda egenskaper

- IP 44 – utformad för utomhusbruk

# Funktioner

## Energieffektiv



Philips Outdoor är en serie prisvärda belysningsprodukter för utomhusbruk, med modern design och toppmodern energieffektiv teknologi; du sparar upp till 80 % energi jämfört med traditionella ljuskällor. Resultatet är produkter som är lika bra för miljön som för din ekonomi – år efter år.

## Lampa med extra lång livslängd



Philips-lampa med extra lång livslängd på upp till 20 000 timmar medföljer.

## Material av hög kvalitet



Hållbar konstruktion. Varje del i Philips Outdoor-utbudet är tillverkad i högkvalitativa material och delar som tål väder och vind.

## Eleganta, moderna modeller

Philips armaturer är moderna och eleganta men samtidigt diskreta. De är lika snygga i dagsljus som i skymningen utan att ta över i trädgården eller på terrassen. Det finns en hel serie lampor att välja på och därför hittar du säkert en som passar din smak och ditt utomhusutrymme.

## Känsla för detaljer




Varje del är tillverkad av högkvalitativa komponenter och i riktigt tåliga material, som formgjuten aluminium och rostfritt stål.

## Många användningsområden

De passar perfekt för trädgården, terrassen, gångstigen eller balkongen. Vegg-, mark-, piedestal- och takbelysningen från Philips Outdoor skapar en mysig och avslappnande atmosfär när solen gått ner och gör att du ser bra även när det blivit mörkt.

## Ett välkomnande varmvitt ljus



Philips Outdoor är utomhusbelysning med ett vackert, varmt och välkomnande ljus. Ljuset har en färgtemperatur på 2 700 Kelvin. Det betyder att du får ordentligt med ljus och god sikt så att du kan använda uterummet som du vill även när det blivit mörkt, och känna dig trygg i förvisning om att det är säkert hela natten igenom.

## Utformad för utomhusbruk



IP44-skyddet innebär att armaturerna är gjorda för utomhusbruk, så du kan vara säker på att din trädgård är upplyst, oavsett väderlek.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Aluminium

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Stolplampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentätt

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 2,950 kg
- Höjd: 80,2 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 12,1 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 10 000 h
- Nätström: 50–60 Hz
- LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I
- Antal ljuskällor: 1

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385849
- Nettovikt: 3,4 kg
- Bruttovikt: 3,73 kg
- Höjd: 81,3 cm
- Längd: 14,6 cm
- Bredd: 14,6 cm



Publiceringsdatum:  
2025-03-20  
Version: 0.304

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)