

PHILIPS

Alpenglow vägglampa 60 W E27 ljuskälla medföljer inte

Lampor för utomhusbruk

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Vattentålig

8719514417571



Njut av en vackert upplyst trädgård

Ta med dig vintagestilen ut med den här antracitgrå vägglyktan i aluminium från Philips. Ljusspridaren i glas och retrodesignen skapar en elegant atmosfär som passar perfekt till din personliga stil.

Lättanvänd

- Glödlampa medföljer ej

Inför design i trädgården

- Välj en traditionell stil

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativt aluminium och riktigt glas

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Glödlampa medföljer ej

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

Välj en traditionell stil

Lampans unika utseende hjälper dig att skapa en traditionell stil utomhus.

Högkvalitativt aluminium och riktigt glas



Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den konstruerad av högkvalitativt formgjutet aluminium och riktigt glas.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 0

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Nej
- Passar perfekt som orienteringsljus: Nej
- Bärbar: Nej
- Nätadapter medföljer: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontaktyp: Ingen kontakt

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: >60
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Klassisk
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,76 kg
- Total höjd: 180 mm
- Total längd: 200 mm
- Total bredd: 175 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 0
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: 2700
- Sockel: E27
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Monteringsalternativ: Vägg

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417571
- Nettovikt: 0,76 kg
- Bruttovikt: 0,89 kg
- Höjd: 18,3 cm
- Längd: 18,3 cm
- Bredd: 20,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.463

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com