

PHILIPS

Supertunn taklampa
15 W

Lampor för utomhusbruk

4 000 K

Svart

SceneSwitch;Vattentålig



8719514418011



En armatur. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Skapa den rätta stämningen genom att ändra ljusstyrka. Philips SceneSwitch LED-taklampa ger dig tre ljusstyrkor som är perfekta för varje tillfälle. Kräver varken dimmer eller ytterligare installation – allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

Ljuseffekt

- Ger ett klart vitt ljus

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Inför design i trädgården

- Välj utomhustakbelysning

Designad för din trädgård

- IP54 – vädertålig (utomhusbelysning)

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Högkvalitativa material

Funktioner

Överlägsen ljuskvalitet Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Välj taklampor

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här taklampan, som är perfekt att belysa husportalen eller terrassen med.

IP54 – vädertålig (utomhusbelysning)

Den här utomhuslampan från Philips är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för att garantera att den är vattenresistent. IP-beteckningen anges i två siffror där den ena hänvisar till nivån av skydd mot damm och den andra mot vatten. Utomhuslampan är märkt med IP54, vilket innebär att den tål vattenstänk. Det är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Högkvalitativa material

Den här lampan är tillverkad i lager av material med mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det garanterar en stabil och hållbar produkt som kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 20 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alla dimrar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Ja
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Bärbar: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- Kontakt för Storbritannien medföljer: Nej
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Nej
- Vattentät: Ja
- Mittpunkt: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: SceneSwitch, Vattentätt

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,47 kg
- Höjd: 2,3 cm
- Längd: 25 cm
- Bredd: 25 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 1500
- Ljuskälla: 4000
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP54
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514418011
- Nettovikt: 0,47 kg
- Bruttovikt: 0,54 kg
- Höjd: 25 cm
- Längd: 2,8 cm
- Bredd: 24,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-07
Version: 0.269

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com