

# PHILIPS


Ozziet taklampa 22  
W

Taklampor

4 000 K

White

Dimbar



8719514432024



## En armatur. Två ljuszoner. Tre inställningar.

Denna moderna eleganta, smala vita design ser lika bra ut släckt som tänd. De stilrena runda linjerna i huvudlampan framhävs av ett smart linjärt kantljus. Kombinera de två lamporna tillsammans och skapa tre unika ljusinställningar. Huvuddownlighten har ett kallt sken på 4 000 k och den linjära kantbelysningen ger ett varmt sken på 2 700 k. Lampan finns i tre storlekar och passar därför perfekt i alla rum i ditt hus. Den praktiska minnesfunktionen hjälper dig att komma ihåg din senaste inställning. Om helvit design med många funktioner är din grej är Ozziet den perfekta taklampan för dig.

### Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås

### Matcha din inredning

- Supersmidig utformning

### Enkel att uppleva

- Memorera ditt favoritläge för att enkelt kunna välja rätt ljus
- Enkel installation

### Ljuseffekt

- Dubbel ljuszon

# Funktioner

## Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

## Supersmidig utformning

Den smala designen är perfekt för rum med lågt innertak, och sitter tätt mot ytan.

## Memorera ditt favoritläge för att enkelt kunna välja rätt ljus

Oavsett om du föredrar ett varmt sken för mysiga kvällar eller ett klart, vitt ljus för fokus, memorerar systemet dina favoriter för att enkelt kunna välja rätt ljus.

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Dubbel ljuszon

Det har aldrig varit enklare att förändra atmosfären i ditt rum. Philips SceneSwitch Dual zone LED-taklampa låter dig skapa stämning med tre unika inställningar. Kombinationen av huvudljus och linjärt kantljus ger dig alternativ som är perfekta för dina middagar så väl som dina koncentrerade och mysiga stunder. Ingen dimmer eller installation krävs – allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

## Övriga egenskaper

- Ström: 185 mA
- Effektivitet: 113 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1 kg
- Höjd: 4,5 cm
- Längd: 40 cm
- Bredd: 40 cm

## Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 400 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2500
- Ljuskval: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- IP-kod: IP20

- Skyddsklass: Klass II

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514432024
- Nettovikt: 1 kg
- Bruttovikt: 1,44 kg
- Höjd: 42,5 cm
- Längd: 5,4 cm
- Bredd: 42,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-02-28  
Version: 0.260

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)