

PHILIPS

Limballi tak-/
väggspotlight 3 x

Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Vit

ClickFix



8719514465176



Med betoning på stil

Den här spotlampan från Philips är praktisk i hemmet. Kombinera den med en LED-ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många år.

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud

Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

- Högkvalitativt material som håller länge

Funktioner

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Material av hög kvalitet

Spotlighten är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägset utförande. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer att framhäva och lysa upp ditt hem i många år framöver.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- click!FIX-montering: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: ClickFix

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,56 kg
- Total höjd: 130 mm
- Total längd: 293 mm
- Total bredd: 293 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 50W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 50
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Antal ljuskällor: 3

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514465176
- Nettovikt: 0,56 kg
- Bruttovikt: 0,7 kg
- Höjd: 28 cm
- Längd: 9,5 cm
- Bredd: 30 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.314

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com