

PHILIPS

Förlängningssladd
5 m

Lampor för utomhusbruk

GardenLink

Svart

Lågspänning; Vattentålig



8719514477032



Sätt bara i kontakten, anslut och njut av trädgårdsbelysningen

Philips GardenLink lågspänningsfamilj erbjuder en rad utomhusarmaturer som du enkelt och säkert kan installera själv. Du kan ansluta flera lampor till en enda strömkälla och ansluta den till ett standarduttag och sedan enkelt lägga till ytterligare lampor eller flytta dem när du vill. Kabeldragningen är enkel och tack vare lågspänningen finns ingen risk för skada för dig, dina barn eller dina sällskapsdjur.

Lättanvänd

- Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör
- Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Säker användning

- Extra säker med låg 12 V-spänning

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Funktioner

Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör

Alla GardenLink-armaturer har samma vrid-och-lås-system för enkel installation och anslutning. Flytta enkelt runt dina armaturer och tillbehör när du vill ändra din utomhusbelysning, för att kunna lysa upp vartenda hörn av trädgården.

Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Superenkel installation och anslutning med vrid-och-lås-anslutningarna. Det är bara att koppla in lamporna och lysa upp!

Extra säker med låg 12 V-spänning

Lågspänningslampor (12 V) är säkra att installera själv utan risk för elstötar – ingen elektriker behövs.

Material av hög kvalitet

Den här GardenLink-förlängningssladden från Philips är tillverkad av högkvalitativa material, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Helt väderbeständig: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Tillbehör
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Låg spänning, Vattentätt

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,28 kg
- Höjd: 2,3 cm
- Längd: 500 cm
- Bredd: 2,3 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Energiklass för medföljande ljuskälla: ej tillämpligt
- IP-kod: IP65



Publiceringsdatum:
2025-04-23
Version: 0.326

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com