

PHILIPS

Arbour pedestal-/ gånglampa 6 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Antracit

Lågspänning; Vattentålig



8719514477179



Sätt bara i kontakten, anslut och njut av trädgårdsbelysningen

Philips GardenLink lågspänningsfamilj erbjuder en rad utomhusarmaturer som du enkelt och säkert kan installera själv. Du kan ansluta flera lampor till en enda strömkälla och ansluta den till ett standarduttag och sedan enkelt lägga till ytterligare lampor eller flytta dem när du vill. Kabeldragningen är enkel och tack vare lågspänningen finns ingen risk för skada för dig, dina barn eller dina sällskapsdjur.

Lättanvänd

- Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör
- Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Säker användning

- Extra säker med låg 12 V-spänning

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

8719514477179

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör

Alla GardenLink-armaturer har samma vrid-och-lås-system för enkel installation och anslutning. Flytta enkelt runt dina armaturer och tillbehör när du vill ändra din utomhusbelysning, för att kunna lysa upp vartenda hörn av trädgården.

Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Superenkel installation och anslutning med vrid-och-lås-anslutningarna. Det är bara att koppla in lamporna och lysa upp!

Extra säker med låg 12 V-spänning

Lågspänningslampor (12 V) är säkra att installera själv utan risk för elstötar – ingen elektriker behövs.

Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial



Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Antirost och antidamm: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmvitt ljus: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Pedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Låg spänning, Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,32 kg
- Total höjd: 400 mm
- Total längd: 100 mm
- Total bredd: 100 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 600
- Ljuskälla: 2 700 K
- Nätström: 12 V
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Ja



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.352

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com