



NFC-tag, 4 delar

Med WiZ NFC-taggar går det snabbt att ställa in dina favoritljuslägen. Klistra fast de anpassningsbara taggarna och tryck på dem med din telefon. Du kan anpassa taggarna för att tända eller släcka lampor, utlösa fokusläge för att arbeta hemma, ställa in lamporna på festläge för att dansa loss med vännerna eller vilken annan inställning som helst. Snabbt och enkelt, inga batterier behövs.


PRODUKTFÖRDELAR

- Inga batterier krävs
- IP20/PET/Vit
- Fungerar med alla Connected by WiZ-produkter




Placera eller fäst dina WiZ-taggar

Fäst de självhäftande WiZ NFC-taggar på en lämplig plats inomhus, till exempel på en vägg eller på ett skrivbord.



Snabb och enkel styrning av dina WiZ-lampor

Ställ bara in dessa NFC-taggar i WiZ-appen och slå sedan på dem med din smartphone för att aktivera och styra dina lampor. Snabbt och enkelt. Inga batterier behövs.



Anpassa taggåtgärder

Använd WiZ-appen och tilldela en åtgärd till varje tagg. Slå på eller av WiZ-lampor, aktivera fokusläge när du arbetar hemifrån, aktivera partyläge och festa loss med vännerna eller välj vilken inställning du vill.



Fungerar med WiZ-appen

Denna NFC-tag fungerar med WiZ-appen så att du kan styra alla typer av lampor i WiZ-ekosystemet. Gäller alla lampor så länge de är "Connected by WiZ".



Anpassa dina WiZ-taggar med egna klistermärken

Sätt klistermärkena från WiZ på dina NFC-taggar så att du kan hitta dem snabbt. Eller använd de tomma klistermärkena för att skapa egna etiketter och mönster.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Batterier medföljer: Nej
Räckvidd: 0.015 m

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,0008 kg
Total höjd: 1 mm
Total längd: 25 mm
Total bredd: 25 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 25 mm
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Ej tillämpligt

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072411
Nettovikt: 0 kg
Bruttovikt: 0,03 kg
Höjd: 10,1 cm
Längd: 3,1 cm
Bredd: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.