




Fairy Light 20M

Med WiZ Fairy Lights i fantastiska färger kan du skapa lite extra magi för alla helgdagar, fester eller middagar och liva upp din vardag. Ljusslingorna har 160 lysdioder och du kan använda dem i julgranen, på dörren till Halloween, i spelrummet till helgen, i trädgården för mysiga middagar på ljumma sommarkvällar, eller varför inte sätta färg på sovrummet eller matsalen vilken vardag som helst? Slingorna har statiska och dynamiska ljuslägen, över 16 miljoner tillgängliga färger och 8 olika zoner så du kan skapa precis den stämning du vill ha. Och eftersom det är en WiZ-produkt kan du styra ljus- och färgmagin från vilken plats som helst med WiZ-appen. Du kan till och med synkronisera dina Fairy Lights med musik för riktigt festlig stämning.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- IP44/plast




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Styr de smarta lamporna var du än är

Du behöver inte oroa dig om lamporna är tända när ingen är hemma. Stäng av dem var du än är med din smartphone.



Synkronisera belysning med musik

Njut av härliga rytmer tack vare musiksynchroniseringsfunktionen. Synkronisera enkelt dina lampor och dina favoritlåtar. Kom bara ihåg att placera din mobila enhet nära högtalaren för en perfekt harmoni mellan ljud och ljus.



Miljontals färger på en enda kabel

Varje enskilt Fairy Light låter dig välja från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa inbjudande atmosfärer och höja stämningen.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus/
utomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15
år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Nej
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: 2700-5000 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

LJUSSLINGA/LIGHTSTRIP

Kan förlängas: Nej

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Sovrum Balkong Trädgård

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 100 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.7
Spänning: 220-240 V
Effektförbrukning: 13

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,588 kg
Total längd: 20 000 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: 2 700–5 000 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
15
IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och
stänktålig
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076969
Nettovikt: 0,59 kg
Bruttovikt: 0,84 kg
Höjd: 8,7 cm
Längd: 22,4 cm
Bredd: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.