

PHILIPS

Lightstrip 5 m RGB

Lightstrips

RGB

Vit

Dimbar;RGB

8720169309869



Överlägsen ljuskvalitet och design

Ändra atmosfären för att passa det aktuella tillfället.

Omgivningsljuseffekt

- Läge med stämningsbelysning

Funktioner

Läge med stämningsbelysning

Skapa en mysig, intim atmosfär med stämningsbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 120
- Färgåtergivningindex: >60
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Hall, Underhållningsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: LED-strips
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dimbar, RGB-färger

Övriga egenskaper

- Ström: 70 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.78

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,24 kg
- Total höjd: 1,5 mm
- Total längd: 5 000 mm
- Total bredd: 10 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Färgat ljus (RGB)
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovikt: 0,24 kg
- Bruttovikt: 0,33 kg
- Höjd: 20,7 cm
- Längd: 16,6 cm
- Bredd: 6,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.131

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com