

PHILIPS

Edwina Pedestal/
gångvägslampor 1,5 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Svart

Lågspänning; Vattentålig



8720169386990



Sätt bara i kontakten, anslut och njut av trädgårdsbelysningen

Philips GardenLinks lågspänningsfamilj erbjuder ett brett sortiment av utomhuslampor som du själv lätt och säkert kan installera. Du kan ansluta flera lampor till en enda strömkälla och ansluta den till ett standarduttag, och sedan enkelt lägga till ytterligare lampor eller flytta dem när du vill. Kablar och ledningar är enkla att dra, och lågspänning betyder att det inte finns någon risk för att du, dina barn eller dina husdjur skadas.

Lättanvänd

- Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör
- Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Säker användning

- Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 20 000 timmar

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

Funktioner

Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör

Alla GardenLink-armaturer har samma vrid-och-lås-system för enkel installation och anslutning. Flytta enkelt runt dina armaturer och tillbehör när du vill ändra din utomhusbelysning, för att kunna lysa upp vartenda hörn av trädgården.

Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Superenkel installation och anslutning med vrid-och-lås-anslutningarna. Det är bara att koppla in lamporna och lysa upp!

Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

Lågspänningslampor (24 V) är säkra att installera själv utan risk för elstötar – ingen elektriker behövs.

Lång livslängd – upp till 20 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 20 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig för underhåll på flera år, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampen varje kväll.

Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 120
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Pedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Låg spänning, Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 4,5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,945 kg
- Total höjd: 3 000 mm
- Total längd: 70 mm
- Total bredd: 70 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 3
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 3

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169386990
- Nettovikt: 0,91 kg
- Bruttovikt: 1,12 kg
- Höjd: 36,2 cm
- Längd: 22,7 cm
- Bredd: 10,2 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.310

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com