

PHILIPS

Valen taklampa 32
W


Taklampor

2200-6500KK

Vit

Dimbar;Fjärrkontroll;Tunable
White;WarmGlow

8721103060822



Rätt ljus för alla dina behov – med en enda knapptryckning

Med de fjärrstyrda Philips Valen-taklamporna anpassas belysningen till ditt liv och inte tvärtom. Du kan förvandla ett rum med bara ett klick – allt från när du behöver ljus för att få energi och fokus till varma toner för att koppla av. Exklusiv teknik med stegvis dimring till varma toner skapar mysig atmosfär av levande ljus och det mjuka skenet när du vill varva ner. Inga komplicerade inställningar, inget krångel – bara sömlös, intuitiv kontroll för varje stund på dagen. Fjärrkontroll medföljer.

Skapa en varm atmosfär

- Dimra-till-varmt

Oändliga möjligheter

- Nu kan du enkelt skapa en perfekt atmosfär

Mångsidig belysning för dagens olika stunder

- Djup dimring till 1 %

Enkel att uppleva

- Enkel att installera

Styrning

- Lätt att styra

Funktioner

Dimra-till-varmt

Tack vare WarmGlow-tekniken får ljuset en varmare ton när det tonas ner, precis som i fallet med en traditionell ljuskälla. Dimra 2 700 K ända ner till 2 200 K och 1 % för att efterlikna skenet från levande ljus.

Nu kan du enkelt skapa en perfekt atmosfär

Skapa önskad atmosfär genom att enkelt välja mellan fem olika inställningar: Nattlampa (2 700 K), Relax (2 200 K), Klart (3 000 K), Koncentration (4 000 K) och Energize (6 500 K).

Djup dimring till 1 %

Med djup dimring ner till 1 % kan du enkelt skapa den perfekta stämningen – oavsett om du vill titta på film, dämpa belysningen för inför kvällen eller behöver tända mitt i natten.

Enkel att installera

Lamporna har en enkel kabelanslutning och vrid-och-låsmekanism som innebär att de kan installeras snabbt utan behov av specialverktyg. Fjärrkontrollen eller väggströmbrytaren kan enkelt fästas på väggen så att du vet var du ska leta när du vill tända eller släcka lamporna.

Lätt att styra

Installera Valen som en vanlig taklampa och styr den med hjälp av fjärrkontrollen eller väggströmbrytaren. Ingen parkoppling, ingen mobilapp – bara att packa upp, installera och styra med hjälp av fjärrkontrollen eller väggströmbrytaren. Välj önskade scener eller dimringsnivåer med bara ett klick. Den här lampan har ett inbyggt minneschip som kommer ihåg din senaste ljusinställning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: White
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 128 lm/W

Övrigt

- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Fjärrkontroll, Inställbart vitt, WarmGlow

Övriga egenskaper

- Ström: 160 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 2,5 kg
- Total höjd: 30 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 541 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 4100 (@2700K)
- Ljuskval: 2 200–6 500 K
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103060822
- Nettovikt: 2,1 kg
- Bruttovikt: 2,55 kg
- Höjd: 54,5 cm
- Längd: 5,2 cm
- Bredd: 54,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.494

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com