

# PHILIPS

Mycena bärbar  
lampa

Bärbara lampor

4 000/3 000/6 500K

Vit

Dimbar, multifärgstemperatur

8721103148469



## Inred med bärbart ljus

Minimalistisk bordslampa med laddningsbart batteri på 1800 mAh som ger upp till 6 timmars pålitlig, sladdlös belysning utan att tappa prestanda. Konstant ljusstyrka på 150 lumen (LED-ljuskälla 200 lm) som ger perfekt nivå på ljusstyrkan för avkoppling eller mysig stämning. Stegvis justering mellan olika vita ljus – kallt 6500 K, neutralt 4000 K och varmt 3000 K – för enkel inställning av olika stämningsbelysningar i olika rum. Intuitiv pekfunktion gör användningen enkel: tryck bara för att växla mellan ljusalternativen eller tryck länge för att justera ljusstyrkan.

### Ljus av hög kvalitet

- EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen

### Matcha din inredning

- Uttrycksfulla och eleganta former
- Finns i 3 färger

### Styrning

- Reglerbar

# Funktioner

## EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen



Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare

än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel för effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. Denna LED-armatur från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, den fortsätter att göra det under hela sin livslängd med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium.

## Uttrycksfulla och eleganta former

En ren och modern design ger en elegant och sofistikerad känsla i dina rum.

## Finns i 3 färger

Välj rätt färg – som matchar färgteman i din inredning.

## Reglerbar

Låter dig ändra atmosfären genom att minska LED-ljusstyrkan, från klart, vitt ljus till ett mysigt varmt ljus – precis som traditionella lampor.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 20 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000/4000/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 75

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Bärbara lampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Multifärgtemperatur

## Övriga egenskaper

- Ström: 400 mA

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,36 kg
- Total höjd: 204 mm

## Service

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Diameter: 156 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 150
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Inställbart vitt (varmvitt, naturvitt och kallvitt på strömbrytare)
- Nätström: DC 5
- Batterityp: INR18650
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Nej

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103148469
- Nettovikt: 0,36 kg
- Bruttovikt: 0,44 kg
- Höjd: 21,4 cm
- Längd: 18 cm
- Bredd: 18 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-10  
Version: 0.191

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)