

PHILIPS

Squire Lite LED-
bordslampa, vit

Smart LED

Fint omgivningsljus

Statiska och dynamiska
ljuslägen

Synkbar med tv och musik



8721103158956



Färgklickar

Skapa stämning i alla rum med fina ljuseffekter mot väggarna, som du kan reglera själv. Ljus i fullfärg och reglerbart vitt i kompakt design som kompletterar din inredning. Lättinstallerad med WiZ-appen, fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter och Matter-certifierad för sömlös integrering med smarta hemassistenter som Alexa, Apple Home och Google Home. Ladda den med USB-C-kabeln som medföljer (ingen nätadapter medföljer).

Enkel installation

- Enklast möjliga installation

Smarta funktioner

- Enkelt att skapa stämning
- Immersiva ljuseffekter
- SpaceSense-rörelsedetektor

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Reglerbart vitt ljus

Formfaktor

- Stilren design

Funktioner

Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen
2. Tänd ljustet
3. Anslut ljustet till Wi-Fi

Enkelt att skapa stämning




Fyll rummet med livfulla färger från statiska och dynamiska ljuslägen som du kan anpassa efter stämningen.

Immersiv belysning



Få roligare underhållning hemma med synkning av lamporna till musik och video (synkningshårdvara krävs).

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Matter-certifierad




Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Reglerbart vitt ljus



Justera enkelt från svala, blåaktiga nyanser (6500 K) som förbättrar synligheten eller fokus för mjuka, varmare toner (2200 K) till avkoppling på kvällen.

Stilren design



Snygg liten lampa som finns i både svart och vitt, designad för att passa in i stilren svensk heminredning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: ≥ 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: < 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 73

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Barnrum
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Spänning: 5 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8,5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,37 kg
- Total höjd: 13,4 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 134 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 620lm@4000K
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 8,5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103158956
- Nettovikt: 0,37 kg
- Bruttovikt: 0,45 kg
- Höjd: 15 cm
- Längd: 13,5 cm
- Bredd: 13,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.263

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com