

PHILIPS

Gradientljusskenor, RGBIC
LED, Connected by WiZ

Smart LED

Flerfärgade ljuseffekter

Statiska och dynamiska
ljuslägen

Synka med tv (hårdvara krävs)



8721103160669



Omgivningsfärg överallt

Skapa dynamisk flerfärgsbelysning med gradientljusskenor (två medföljer). RGBIC-tekniken ger livfulla ljuseffekter i flera färger samtidigt. Placera dem horisontellt, vertikalt eller bakom din tv/skärm och skapa perfekt stämning för olika tillfällen. Förinställda lägen med enkel växling mellan dynamiska och statiska ljusinställningar. Du kan också synka dina ljusskenor med tv-skärmen (synkhårdvara krävs) eller låta dem dansa i takt med dina favoritlåtar.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Synkronisera med musik

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Jämna gradienter
- Immersiv belysning

Formfaktor

- Flera monteringsalternativ


Funktioner

Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen
2. Tänd ljuset
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Synkronisera med musik




Känn rytmen med Music Sync. Synka enkelt dina lampor och favoritlåtar med mikrofonen på din smartphone.

Matter-certifierad




Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Jämna gradienter




Sprid ljus över väggarna med flera färger samtidigt, så de blandas och skapar fina ljusgradienteffekter.

Immersiv belysning



Förvandla underhållningsupplevelser hemma med synkning av dina lampor till musik och video – synkroniseringshårdvara krävs.

Flera monteringsalternativ



Du kan lägga ljusskenorna horisontellt eller använda monteringsfästena för att ställa dem bakom en skärm eller bredvid tv:n.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: ≥ 80
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: < 2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Barnrum, Underhållningsrum

Övriga egenskaper

- Ström: 58 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,545 kg
- Total höjd: 5,04 mm
- Total längd: 31,8 mm
- Total bredd: 9 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Totalt ljusflöde för armatur: NA
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 8,2
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160669
- Nettovikt: 0,55 kg
- Bruttovikt: 0,81 kg
- Höjd: 17,1 cm
- Längd: 7,4 cm
- Bredd: 41,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com