

# PHILIPS

Gradientgolvlampa, RGBIC  
LED, Connected by WiZ

Smart LED

Flerfärgade ljuseffekter

Statiska och dynamiska  
ljuslägen

Synka med tv (hårdvara krävs)



8721103160706



## Färgklickar

Inred rummet med en fin gradientgolvlampa. RGBIC-tekniken ger livfulla ljuseffekter i flera färger samtidigt. Stilren, minimalistisk design för alla rum, med anpassningsbara förinställda lägen och val av dynamiska animeringar eller mjuka, statiska sken. Du kan också synka din lampa med tv-skärmen (synkhårdvara krävs) eller få ljuset att dansa i takt med dina favoritlåtar.

### Enkel installation

- Enklast möjliga installation

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Synkronisera med musik

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

### Ljuslägen

- Jämna gradienter
- Immersiv belysning

### Formfaktor

- Snygg design


# Funktioner

## Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen  
2. Tänd ljuset  
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Synkronisera med musik



Känn rytmen med Music Sync. Synka enkelt dina lampor och favoritlåtar med mikrofonen på din smartphone.

## Matter-certifierad




Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

## Snygg design




Lampa i modern, minimalistisk stil som passar i alla utrymmen och blir en fin detalj i ditt hem.

## Jämna gradienter



Sprid ljus över väggarna med flera färger samtidigt, så de blandas och skapar fina ljusgradienteffekter.

## Immersiv belysning



Förvandla underhållningsupplevelser hemma med synkning av dina lampor till musik och video – synkroniseringshårdvara krävs.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast, Aluminium

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex:  $\geq 80$
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus:  $< 2$

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Barnrum, Underhållningsrum

## Övriga egenskaper

- Ström: 69 mA

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220–240 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 9,5

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,347 kg
- Total längd: 135,5 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 90 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: NA
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9.7
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160706
- Nettovikt: 1,35 kg
- Bruttovikt: 3,03 kg
- Höjd: 14,8 cm
- Längd: 143,4 cm
- Bredd: 14,3 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)