

PHILIPS


Stenska svetilka
Grass 4,25 W

myGarden

2700 K

Antracit

Vodoodporna



17321/93/16



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu


Zunanja stenska svetilka LED Philips Grass v antracitni barvi z izčiščenimi linijami je izdelana iz vzdržljivega litega aluminija. Posebna oblika svetilke po linijah kocke steno osvetli z dvema svetlima snopoma tople bele svetlobe od tal do vrha.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Dolga življenjska doba do 25 let
- Topla bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Zasnovano za vrt

- IP44 – odporno na vremenske pogoje



Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovostna svetloba LED




Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. LED-sijalka, vgrajena v to LED-svetilko Philips, deluje do 25.000 ur (kar je enako 25 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Topla bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščitena pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,570 kg
- Višina: 12,8 cm
- Dolžina: 12,9 cm
- Širina: 14,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 35 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 4.5 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 4,25 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696131589
- Neto teža: 0,57 kg
- Bruto teža: 0,66 kg
- Višina: 16,1 cm
- Dolžina: 13,6 cm
- Širina: 13,6 cm



Datum izdaje: 2025-06-05
Različica: 0.503

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com