

PHILIPS

Zunanja stenska
svetilka Econic

Hue White in barvna
svetloba

Vgrajena LED-sijalka

Bela in barvna svetloba

Omrežno napajanje

Pametno upravljanje z
vmesnikom Hue*



17440/30/P7



Neomejene možnosti

Zdaj lahko s sistemom Hue dopolnite tudi zunanje prostore. Stensko svetilko Econic lahko povežete z obstoječim vmesnikom Hue in tako uživate v vseh funkcijah, kot sta upravljanje zdoma in načrtovanje, hkrati pa lahko ustvarite pravo vzdušje. Vmesnik Hue ni priložen.

Neomejene možnosti

- Obarvajte svojo okolico s 16 milijoni barv
- Sprostite se s toplo ali hladno belo svetlobo
- Posebna svetloba za posebne priložnosti

Enostavno upravljanje in udobje

- Nastavite uporabne časovnike
- Upravljajte svetilke na svoj način
- Pametno upravljanje doma in na poti
- Nastavite svetilke, da vas pozdravijo, ko prispete domov

Popoln nadzor z vmesnikom Hue prek pametne naprave

- Potreben je vmesnik Philips Hue

Posebej zasnovana za vaše zunanje prostore

- Odporna na vremenske pogoje (IP44)
- Visokokakovosten aluminij in kaljeno steklo
- Visoka svetilnost

Značilnosti

Obarvajte svojo okolico



Z zunanjo osvetlitvijo Philips Hue si lahko pričarate poljubno vzdušje. Poigrajte se s 16 milijoni barv in odtenki bele svetlobe in ustvarite učinek, ki ga želite. Osvetlite predmete, drevesa ali poti, da bodo vzbudile pozornost mimoidočih. Z aplikacijo Hue shranite svoje najljubše nastavitve osvetlitve in jih pozneje z dotikom prsta prikličite, kadar koli želite.

Topla in hladna bela svetloba



Podaljšajte večere z zunanjo osvetlitvijo Philips Hue. Ustvarite primerno vzdušje za sprostitev na terasi, balkonu ali verandi. Od tople bele svetlobe poletnega sonca do ledeno mrzle zimske dnevne svetlobe: skozi vse leto lahko uživate v katerem koli odtenku bele svetlobe, ki ustreza vašemu razpoloženju.

Posebna svetloba za posebne priložnosti



Praznično veselje se začne tu – s pametno razsvetljavo! S svojimi Philips Hue svetilkami spremenite svoj dom v pravo praznično doživetje. Sijoče rdeče in zelene barve za Božič, subtilne pastelne barve za pomlad, ali celo temna vijolična barva, da ustvarite najbolj strašno hišo za noč čarovnic.

Nastavite uporabne časovnike



Uživajte ob daljših večerih na prostem, dokončajte delo na dvorišču ali odnesite ven smeti po sončnem zahodu. Naj se vaša svetila Philips Hue vklopijo samodejno s časovno nastavitvijo ali pa za vklop uporabite rutino sončnega vzhoda/zahoda. In seveda lahko na ta način svetila tudi izklopite ali zatemnite. Nikoli več vam ne bo treba skrbeti, ali ste pozabili izklopiti svetilke.

Upravljajte svetilke na svoj način



Svetilke Philips Hue povežite z vmesnikom in odkrijte neomejene možnosti. Upravljajte svetilke v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku z aplikacijo Philips Hue ali pa v sistem dodajte notranja stikala za spreminjanje svetilk. Nastavite časovnike, obvestila, alarme in drugo ter doživite pravo izkušnjo Philips Hue. Philips Hue deluje tudi s storitvami Amazon Alexa, Apple HomeKit in Google Assistant, da lahko svetilke upravljate glasovno.

Pametno upravljanje doma in na poti



Osvetlite okolico svojega doma in opazujte, kaj se dogaja zunaj. Če zunanje svetilke povežete z vmesnikom Hue, jih lahko upravljate na kateri koli način – z zunanjim senzorjem Philips Hue ali z možnostmi daljinskega upravljanja v zaprtih prostorih, na primer prek aplikacije Philips Hue, ali glasovno (Amazon Alexa, Apple HomeKit ali Google Assistant). S časovno nastavitvijo svetilk poskrbite, da je videti, da ste doma tudi takrat, ko vas ni. Zunanjo razsvetljavo upravljajte doma ali na kateri koli drugi lokaciji.

Nastavite svetilke, da vas pozdravijo


Uživajte v prednostih svetilk, ki se samodejno vklopijo, ko prispete domov, in izklopijo, ko odidete. Pri jemanju stvari iz avtomobila in na poti do vhodnih vrat vas bo spremljala popolna osvetljava. Uporabite zunanji senzor Philips Hue ali prek aplikacije Hue nastavite način Doma ali Na poti za vklop vseh svetilk, lahko pa to namesto vas opravi geolokacija, ne da bi se dotaknili gumba. Povsem enostavno, kajne?

Potreben je vmesnik Philips Hue

Povežite svetilke Philips Hue z vmesnikom in jih prek aplikacije Philips Hue upravljajte v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Funkcije za vklop/izklop in zatemnitev svetilk Philips Hue pa lahko prav tako upravljate z notranjim zatemnitvenim stikalom Philips Hue.

Odporna na vremenske pogoje (IP44)

Ta Philipsova zunanja svetilka Hue je posebej izdelana za uporabo na prostem in je prestala številne preizkuse za učinkovito delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode iz vseh smeri, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

kakovosten aluminij in steklo

Svetilke so izdelane posebej za uporabo na prostem. Uporabljamo visokokakovosten aluminij in kaljeno steklo, s čimer zagotavljamo kar najbolj učinkovito delovanje svetilk v zunanjih pogojih, s pametno uporabo materialov pa je zagotovljena optimizacija radijskih frekvenc.

Visoka svetilnost

To svetilo Philips Hue vam zagotavlja dovolj svetilnosti za prijetno osvetlitev vašega vrta. Za razsvetlitev vhodov, ustvarjanje pravega vzdušja in prilagajanje okolice izbranemu trenutku uporabite to svetilo Philips Hue in dosežite novo raven osvetlitve na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Steklo

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Tip: Stenske svetilke

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,960 kg
- Višina: 31,2 cm
- Dolžina: 19,4 cm
- Širina: 24,4 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v lumnih pri 4000 K: 1.140 lm
- Življenjska doba do: 25.000 h
- Barva svetlobe: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 15 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 15 W
- Koda IP: IP44, zaščita pred škropljenjem vode
- Zaščitni razred: I – ozemljeno
- Zamenljivost svetlobnega vira: Nezamenljiv svetlobni vir LED
- Zamenljivost krmilne naprave: Nezamenljiva krmilna naprava
- Svetilnost v lumnih pri 2700 K: 1.040 lm

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696170588
- Neto teža: 1,96 kg
- Bruto teža: 2,45 kg
- Višina: 363 mm
- Dolžina: 259 mm
- Širina: 297 mm
- Številka materiala (12NC): 915005732301



Datum izdaje: 2024-04-17
Različica: 0.591

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com