

PHILIPS

Supertanka stropna
svetilka 18 W

Stropne svetilke

4000 K

Bela

Možnost zatemnitve



8718699680992



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti, ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že obstoječe stikalo.

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Idealno za sproščanje in druženje

Dopolni vaš prostor

- Super tanka oblika

Preprosta uporaba

- Svetilo je kot nalašč za namestitev na steno ali strop in vam daje možnost, da videz prilagodite svoji notranji opreми.
- Enostavna namestitev

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Značilnosti

Idealno za sproščanje in druženje

Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter topló in prijetno vzdušje v prostoru.

Super tanka oblika

Tanka oblika je primerna za prostore z nizkim stropom, saj iz stropa ne izstopa.

Prilagodljiv stenski ali stropni nosilec Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruji oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 92 mA
- Učinkovitost: 94 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,58 kg
- Višina: 2,3 cm
- Dolžina: 30 cm
- Širina: 30 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Premer: 300 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1700
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 18

- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699680992
- Neto teža: 0,54 kg
- Bruto teža: 0,64 kg
- Višina: 2,8 cm
- Dolžina: 30 cm
- Širina: 29,5 cm
- Številka materiala (12NC): 915005776801



Datum izdaje: 2024-07-25
Različica: 0.423

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com