PHILIPS

Vgradna svetilka Dive

Vgradne svetilke

2700 K

nikelj

Možnost zatemnitve; vodoodporno

8718699755669

Ustvarite popolno vzdušje z visokokakovostno lučjo z možnostjo zatemnitve.

Ustvarite popolno razpoloženje s Philipsovimi vgradnimi reflektorji LED z možnostjo zatemnitve, s katerimi lahko preprosto prilagajate intenzivnost svetlobe, od vsakodnevne močne svetlobe do nežnih tonov.

Dopolni vaš prostor
- Dekorativen kovinski videz

Svetlobni učinek
- Močen in usmerjen svetlobni snop

Varnost
- Odpornost na vlago

Vrhunska kakovost
- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje
- Možnost zatemnitve

Trpežnost
- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Dekorativen kovinski videz
Sodoben kovinski videz doda poseben pridih.

Močen in usmerjen svetlobni snop
Svetlobo usmerite na predmete, jedilno mizo ali drugo notranjo opremo, da postavite v ospredje želeni styling.

Odpornost na vlago
Odpornost na vlago pomeni, da lahko ta izdelek brez težav uporabljate v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih in v drugih prostorih, kjer je lahko prisotna vlaga.

Udobje oči
Nizka kakovost svetlobe lahko utrudi oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Možnost zatemnitve
Omogoča vam spreminjanje vzdušja z zmanjšanjem ravni svetlosti LED – s svetle bele svetlobe na prijetno svetlobo tradicionalnih svetilk.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava
- Barva: nikelj
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 10.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti
- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 64 lm/W

Razno
- Posebej zasnovano za: Kopalnica, Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Vodoodporna

Druge značilnosti
- Tok v sijalki: 29 mA

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,114 kg
- Dolžina vgradnega dela: 15 mm
- Skupna višina: 55 mm
- Celotna dolžina: 85 mm
- Skupna širina: 85 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 7.0 cm x 7.0 cm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
- Premer: 85 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 350
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Moč priložene sijalke: 5
- Koda IP: IP65 | Odporno na prah in na curek, IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718699755669
- Neto teža: 0,11 kg
- Bruto teža: 0,14 kg
- Višina: 9 cm
- Dolžina: 7,5 cm
- Širina: 10,5 cm

Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.280

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com