

PHILIPS

ST72 Edison –
pametna sijalka E27

Žarilna nitka Hue White
Ambiance

Topla do hladna bela


Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Takojšnje upravljanje prek
povezave Bluetooth

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514301504



Enostavna in pametna razsvetljava

S sijalko ST72 si zagotovite toplo do hladno belo svetlobo. Ta sijalka LED združuje staro in novo s podstavkom E27, navito notranjo žarilno nitko, takojšnjo možnostjo zatemnitve in celotno paleto pametnih funkcij svetlobe.

Neomejene možnosti

- Starinska oblika s sodobnimi zmogljivostmi

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge

Značilnosti

Starinska oblika s sodobnimi zmogljivostmi



S pametnimi sijalkami z žarilno nitko uživajte v priljubljenem videzu sijalk Edison, za katere sta značilna svetleč navoj in prosojno steklo. Te pametne sijalke LED starinskega videza združujejo videz in občutek preproste starinske oblike ter moč pametne osvetlitve Philips Hue.

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Upravljajte svetila prostoročno z glasom! S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko. *Deluje s storitvama Google Assistant in Amazon Alexa.

Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo



Sijalke in svetila Hue zagotavljajo mehko belo svetlobo. Z možnostjo zatemnitve od sijoče dnevne svetlobe do zatemnjene nočne svetlobe lahko s temi pametnimi svetili svoj dom napolnite z ravno pravo količino tople svetlobe, ko to želite.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 72x164

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514301504

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 550 lm
- Teža: 59
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E27
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 550 lm
- Registrska številka za EPREL: 400278

Sijalka

- Barvna temperatura: 2200–4500K
- Premer: 72 mm
- Zasnova: ST72
- Višina: 164 mm
- Vhodna napetost: 220V–240V
- Življenjska doba: 15.000 h
- Svetilnost: Topla do hladna bela svetloba
- Svetilnost v luminih: 550 lm
- Največja poraba energije: 7 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.6
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge
- Vkllop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 7 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514301504
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,18 kg
- Višina: 20,9 cm
- Dolžina: 10 cm
- Širina: 14,6 cm
- Številka materiala (12NC): 929002477901



Datum izdaje: 2024-04-22
Različica: 0.400

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com