

PHILIPS

Podolgovata –
pametna sijalka E14

Žarilna nitka Hue White

Mehka bela svetloba

Takojšnje upravljanje prek
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514302235



Enostavna in pametna razsvetljava

Ta sijalka ima klasičen videz starinske sijalke, le da je manjše velikosti. Podolgovata sijalka z žarilno nitko ima navito notranjo žarilno nitko in podnožje E14, ki je kot nalašč za majhne nosilce, kjer želite starinski slog s pridihom sodobnega.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge

Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo



Sijalke in svetila Hue zagotavljajo mehko belo svetlobo. Z možnostjo zatemnitve od sijoče dnevne svetlobe do zatemnjene nočne svetlobe lahko s temi pametnimi svetili svoj dom napolnite z ravno pravo količino tople svetlobe, ko to želite.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 39,2x117

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514302235

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Teža: 38 g
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E14
- Svetilnost v luminih pri 2100 K: 300 lm
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 300 lm
- Registrska številka za EPREL: 403544

Sijalka

- Barvna temperatura: 2100K
- Premer: 39,2 mm
- Zasnova: Candle
- Višina: 117 mm
- Vhodna napetost: 220V-240V
- Življenjska doba: 15.000 h
- Svetilnost: Mehka bela svetloba
- Svetilnost v luminih: 300 lm
- Največja poraba energije: 4,5 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.6
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge
- Vkllop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 4,5 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514302235
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 17,4 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 7,2 cm
- Številka materiala (12NC): 929002479501



Datum izdaje: 2024-04-22
Različica: 0.367

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com