

PHILIPS

Senzor gibanja

Hue

Brezžična namestitvev

Baterijsko napajanje

Omogoča samodejno
upravljanje luči

Nameščanje je mogoče kjer koli



8719514342125



Samodejno vklopi svetilke

Vklopite pametne luči s premikanjem. Senzor gibanja Hue z baterijskim napajanjem lahko zlahka namestite na poljubno mesto v domu.

Neomejene možnosti

- Potreben je vmesnik Philips Hue
- Vklop pametnih svetil s senzorjem gibanja
- Senzor za dnevno svetlobo zaznava svetlobo
- Senzor lahko namestite kamor koli
- Prilagajanje luči s senzorji gibanja po meri

Značilnosti

Potreben je vmesnik Philips Hue



Ta izdelek mora biti povezan z vmesnikom Philips Hue

Vklop s senzorjem gibanja



Pametnemu sistemu osvetlitve dodajte senzor gibanja Philips Hue, da se bodo vaša svetila samodejno vklopila, ko bo senzor zaznal gibanje. Tako bo omogočeno varno premikanje znotraj vašega doma.

Senzor za dnevno svetlobo



Senzor gibanja Hue vsebuje senzor za dnevno svetlobo, ki zazna zadostno količino dnevne svetlobe, da se luči ne vklopijo, dokler jih ne potrebujete. Če se vam zdi pretemno, v aplikaciji Philips Hue app prilagodite občutljivost na svetlobo ter tako določite, kdaj se senzor gibanja vklopi.

Nameščanje mogoče kjer koli



Senzor premikanja za pametna svetila Philips Hue ima baterijsko napajanje in je popolnoma brezžičen, zato ga lahko znotraj svojega doma namestite kamor koli. Postavite ga na polico, namestite ga na steno ali strop s samo enim vijakom ali pa ga s priloženim magnetom postavite na katero koli magnetno podlago.

Prilagajanje luči s senzorji gibanja po meri



S pametnim senzorjem gibanja Hue lahko vklop luči in intenzivnost svetlobe prilagodite po meri, odvisno od dela dneva. Nastavite senzor gibanja tako, da ob večerih vklopi nežne nočne luči, ki vas vodijo v temi, podnevi pa jasno belo svetlobo, ki preplavi vaše hodnike.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Sintetika

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: primerno za notranjo uporabo
- Delovna temperatura: 0 °C–40 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Prenosni: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,065 kg
- Višina: 5,5 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 5,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Teža: 65 g
- Vrsta baterije: AAA – valjasta baterija

Stikalo

- Baterije so priložene: 2 x AAA
- Razred IP: IP42
- Najkrajša življenjska doba baterije: 2 leto
- Možnosti namestitve: prostostoječe, stensko
- Globina senzorja: 20 mm
- Višina senzorja: 55 mm
- Širina senzorja: 55 mm
- Nadgradljiv prek programske opreme: ob povezavi z vmesnikom Hue

Kaj podpira

- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514342125
- Neto teža: 0,08 kg
- Bruto teža: 0,13 kg
- Višina: 174 mm
- Dolžina: 55 mm
- Širina: 72 mm
- Številka materiala (12NC): 929003067501



Datum izdaje: 2024-04-23
Različica: 0.469

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com