

PHILIPS

G93 kroglasta sijalka
– pametna sijalka E27

Žarilna nitka Hue White

Sijalka starinskega videza za
mehko belo svetlobo

Takojšnje upravljanje prek
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514343009



Enostavna pametna razsvetljava

Pokažite, da imate izbran okus. Kroglasta sijalka LED z zavito žarilno nitko je starinskega videza, a hkrati sodobna. Sijalke z žarilno nitko omogočajo vse, kar omogočajo druge pametne sijalke, vključno z možnostjo zatemnitve in nastavitve bolj intenzivne svetlobe.

Neomejene možnosti

- Starinska oblika s sodobnimi zmogljivostmi

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge

Značilnosti

Starinska oblika s sodobnimi zmogljivostmi



S pametnimi sijalkami z žarilno nitko uživajte v priljubljenem videzu sijalk Edison, za katere sta značilna svetleč navoj in prosojno steklo. Te pametne sijalke LED starinskega videza združujejo videz in občutek preproste starinske oblike ter moč pametne osvetlitve Philips Hue.

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Upravljajte svetila prostoročno z glasom! S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko. *Deluje s storitvama Google Assistant in Amazon Alexa.

Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo



Sijalke in svetila Hue zagotavljajo mehko belo svetlobo. Z možnostjo zatemnitve od sijoče dnevne svetlobe do zatemnjene nočne svetlobe lahko s temi pametnimi svetili svoj dom napolnite z ravno pravo količino tople svetlobe, ko to želite.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 150x4

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -10 °C do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514343009

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Teža: 70
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E27
- Svetilnost v luminih pri 2100 K: 580 lm
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 580 lm
- Registrska številka za EPREL: 429843

Sijalka

- Barvna temperatura: 2100K
- Premer: 95 mm
- Zasnova: G93
- Višina: 150 mm
- Vhodna napetost: 220V-240V
- Življenjska doba: 15.000 h
- Svetilnost: Mehka bela svetloba
- Svetilnost v luminih: 550 lm
- Največja poraba energije: 7,2 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.6
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: Da
- Vkllop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 7,2 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Možnost globoke zatemnitve: Da
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514343009
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,18 kg
- Višina: 176 mm
- Dolžina: 100 mm
- Širina: 146 mm
- Številka materiala (12NC): 929003051901



Datum izdaje: 2024-04-22
Različica: 0.537

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com