

PHILIPS

Pravokotna panelna
svetilka Aurelle

Hue White Ambiance

Vgrajena sijalka LED

Upravljanje z aplikacijo prek
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514382664



Enostavna pametna razsvetljava

Pravokotna panelna luč Philips Hue White Ambiance Aurelle z vgrajenimi svetlobnimi učinki omogoča uživanje v topli in hladni beli svetlobi. Upravljajte jo s priloženim zatemnilnim stikalom Hue ali prek aplikacije Hue Bluetooth. Če želite odkleniti vrsto pametnih funkcij, dodajte vmesnik Philips Hue Bridge.

Udobna zatemnitev


- Za preprosto brezžično upravljanje seznanite z brezžičnim stikalom za zatemnitev

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge

Značilnosti

Zatemnitev brez namestitve



Svetila Philips Hue upravljajte neposredno z brezžičnim stikalom za zatemnitev. Svetila lahko vklapljate in izklapljate, preklapljate med štirimi različnimi svetlobnimi učinki in zatemnite svetlobo. Postavitev je hitra, enostavna in preprosta. Vse, kar morate storiti, je, da stikalo in svetilko seznanite, nato stikalo namestite kamorkoli. Tako zelo preprosto je.

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vaša dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Aluminij

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Svetlobne značilnosti

- Barvna temperatura: 2200–6500 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 4,955 kg
- Skupna višina: 460 mm
- Celotna dolžina: 1.200 mm
- Skupna širina: 300 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 3.750 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Moč priložene sijalke: 39 W
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 3.550 lm
- Število svetlobnih virov: 1

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: Android 10.0 in novejši, iOS 16 ali novejši
- WiFi: Works without Wi-Fi
- Določeno obdobje podpore: Minimum of 48 months after introduction date
- Največje število dodatkov: 12 (with Hue Bridge)
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Zigbee



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.556

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com