

PHILIPS

Stenska svetilka June 12
W E27 P45, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Antracit

Vodoodporna



8719514385269



Uživajte v čudovitem vrtu

S sodobnim slogom polepšajte vrt. Antracitna stenska svetilka Philips myGarden pozornost pritegne s svojo elegantno obliko. Oddaja toplo belo energijsko varčno svetlobo in ponoči ustvarja elegantno silhueto.

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za sodoben slog
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko
- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Vrt osvetlite s kakovostno svetlobo

- Varčevanje z energijo
- Vedno je priložena sijalka Philips
- Zmogljiva svetloba

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- Odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Dekorativna svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za sodoben slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovo, s katero boste lahko ustvarili sodoben slog.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Vedno je priložena sijalka Philips



V paketu so tudi visokokakovostne in energijsko učinkovite sijalke Philips EcoLamp, ki zagotavljajo najboljšo osvetlitev.

Zmogljiva svetloba

Zunanja svetilka daje močno in toplo belo svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 10.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,560 kg
- Skupna višina: 195 mm
- Celotna dolžina: 195 mm
- Skupna širina: 135 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514385269
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,88 kg
- Višina: 163 mm
- Dolžina: 210 mm
- Širina: 210 mm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.308

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com