

PHILIPS

Stenska svetilka
Arbour 3,8 W

Zunanja svetila


3000 K

Antracit

Vodoodporna



8719514490222



Naše najbolj energetske učinkovite svetilke LED doslej.

Philips je razvil ultra učinkovito zunanjo svetilko, ki temelji na novi tehnologiji za zmanjšanje emisij ogljika, odpadnih materialov in porabe energije. Zahvaljujoč njeni neverjetni življenjski dobi 50.000 ur zdrži več kot 3-krat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetilk LED, pri tem pa porabi kar 50 % manj energije. Ravno to, kar je potrebno za bolj trajnosten planet.

Varčne svetlobne rešitve

- Ultra učinkovita

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Zasnovano za uporabo na prostem


- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Visokokakovostna svetloba

- Močna bela svetloba – 3000K

Značilnosti

Ultra učinkovita



Porabi vsaj 50 % manj energije v primerjavi z enakovrednimi Philipsovimi standardnimi sijalkami LED.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna




Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Močna bela svetloba – 3000K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja močno belo svetlobo s 3000 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržete v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,67 kg
- Skupna višina: 220 mm
- Celotna dolžina: 165 mm
- Skupna širina: 75 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800
- Barva svetlobe: 3000 K
- Omrežno napajanje: 220–240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514490222
- Neto teža: 0,67 kg
- Bruto teža: 0,75 kg
- Višina: 23,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 17,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.210

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com