

# PHILIPS

Stenska svetilka  
Vapora 1,5 W

Zunanja svetila

2700 K

Črna

Senzor; solarno; vodoodporno



8720169265707



## Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu na trajnosten način

Stenska svetilka Philips Vapora je zanesljiva solarna svetilka, ki sveti dlje časa, zmanjšuje porabo energije in podpira trajnost.

### **Enostavna namestitvev**

- Napeljava ni potrebna

### **Varčne svetlobne rešitve**

- Sončna energija

### **Napredna LED-osvetlitev**

- Visokokakovostna svetloba LED

### **Vrhunska kakovost**

- Visokokakovosten material

### **Zasnovano za uporabo na prostem**

- IP44 – odporno na vremenske pogoje


### **Visokokakovostna svetloba**

- Topla bela svetloba – 2700 K

# Značilnosti

**Napeljava ni potrebna**

Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

**Sončna energija**

Luči na sončno energijo Philips so zasnovane, da optimalno izkoristijo energijo sonca in poskrbijo za svetlobo, ki traja dlje. Pri tem ne porabljajo električne energije, zato lahko privarčujete pri računih za elektriko in doprinesete svoj delež k varovanju okolja.

**Visokokakovostna svetloba LED**


Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vklonijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

**Visokokakovosten material**

Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

**IP44 – odporno na vremenske pogoje**

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

**Topla bela svetloba – 2700 K**

Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

## Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Da
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Ne

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Solarne luči, Vodoodporna, Od mraka do zore

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,275 kg
- Skupna višina: 148 mm
- Celotna dolžina: 141 mm
- Skupna širina: 130 mm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 200
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 3.3 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Največja moč nadomestne sijalke: 1,5
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169265707
- Neto teža: 0,28 kg
- Bruto teža: 0,37 kg
- Višina: 15,8 cm
- Dolžina: 13,7 cm
- Širina: 14,7 cm



Datum izdaje: 2025-09-17  
Različica: 0.313

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)