

# PHILIPS

Stenska svetilka  
Grits 1,5 W

Zunanja svetila


2700 K

Črna

Nizka napetost; vodoodporno



8720169269255



## Vrtna svetilka, ki jo lahko preprosto priklopite, povežete in uživate v njej

Družina nizkonapetostnih svetil Philips GardenLink ponuja vrsto zunanjih svetil, ki jih lahko preprosto in varno namestite sami. Več svetil lahko priključite v en napajalnik, tega pa priključite v standardno vtičnico, nato pa lahko preprosto dodajate dodatna svetila ali jih premeščate po želji. Napeljava je preprosta, nizka napetost pa pomeni, da ni nevarnosti, da bi poškodovali vas, vaše otroke ali hišne ljubljence.

### Enostavna uporaba

- Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink
- Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

### Varno za uporabo

- Dodatna varnost z nizko napetostjo 24 V

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 20.000 ur

8720169269255

**Visokokakovostna svetloba**

- Topla bela svetloba – 2700 K

# Značilnosti

## Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink

Vsako svetilo GardenLink ima isti priključek Twist & Lock za enostavno namestitev in priklop. Svetila in dodatke lahko prestavljate v skladu s potrebami po zunanji osvetlitvi in tako dodate svetlobo vsakemu kotičku vrta.

## Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Izjemno enostavna namestitev in priklop s priključki Twist & Lock. Svetila samo priklopite in uživajte!

## Dodatna varnost z nizko napetostjo 24 V

Svetilke z nizko napetostjo (24 V) lahko varno namestite sami brez nevarnosti električnega udara – ne potrebujete poklicnega električarja.

## Dolga življenjska doba do 20.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 20.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

## Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 70 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

**Razno**

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Dodatne funkcije: Nizka napetost, Vodoodporna

**Dimenzije in teža izdelka**

- Neto teža: 0,27 kg
- Višina: 11 cm
- Dolžina: 11 cm
- Širina: 8 cm

**Vzdrževanje**

- Garancija: 2 leti

**Tehnične specifikacije**

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 180
- Barva svetlobe: 2700 K
- Omrežno napajanje: 24 V DC
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Največja moč nadomestne sijalke: 1.5 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred III
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8720169269255
- Neto teža: 0,27 kg
- Bruto teža: 0,32 kg
- Višina: 12 cm
- Dolžina: 11,2 cm
- Širina: 11,8 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.283

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)