

PHILIPS

Stropna svetilka
Valen 17 W kvadratna

Stropne svetilke

2200-6500K

Bela

Možnost zatemnitve; daljinski
upravljalnik; nastavljiva bela;
WarmGlow

8720169385214



Nastavitev želen razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

S samo nekaj preprostimi kliki na daljinskem upravljalniku vam Philipsova stropna svetilka LED All-in-one nudi popolno prilagodljivost in udobje za enostavno prilagajanje nastavitve svetlobe. Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči. Ustvarite želeno vzdušje s svetilko, ki pozna vaše potrebe.

Visokokakovostna svetloba

- EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Dopolni vaš prostor

- Super tanka oblika

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitve

Upravljanje

- Izboljšajte svoj trenutek. Nastavljivo s funkcijami zatemnitve (priložen daljinski upravljalnik)
- Nastavljiva temperatura barve in svetlost

Značilnosti

EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči



Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadar koli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem,

prikazom barv in zatemnitvijo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). To Philipsovo svetilo LED ne poskrbi le za udobno svetlobo, ampak ostane takšno skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavlja dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo.

Super tanka oblika

Tanka oblika je primerna za prostore z nizkim stropom, saj iz stropa ne izstopa.

Enostavna namestitve

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Izboljšajte svoj trenutek. Nastavljivo s funkcijami zatemnitve (priložen daljinski upravljalnik)

Daljinski upravljalnik, ki je enostaven za uporabo, vam omogoča zatemnitev na popolno raven svetlobe glede na vaše razpoloženje.

Nastavljiva temperatura barve in svetlost

Spreminjanje temperature barve in svetlosti vam omogoča, da spremenite razpoloženje in vzdušje v prostoru, tako da svetlobo prilagodite različnim vrstam dejavnosti.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 20 let
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 120 lm/W

Razno

- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Daljinski upravljalnik, Nastavljiva bela, WarmGlow

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 150 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,9 kg
- Skupna višina: 40 mm
- Celotna dolžina: 400 mm
- Skupna širina: 400 mm

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169385214
- Neto teža: 1,6 kg
- Bruto teža: 1,89 kg
- Višina: 40 cm
- Dolžina: 40 cm
- Širina: 6,2 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2050 (@2700K)
- Barva svetlobe: 2200–6500 K
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.278

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com