

PHILIPS

Napájací blok Rock

myGarden

Uzemnenie na kameň

Antikorová

Odolné voči vode



17108/47/16



Viac svetla pre čas strávený vonku

Táto exteriérová napájacia zásuvka sa veľmi jednoducho inštaluje. Poskytne dostatok energie pre celú vašu záhradu, takže si svoje vonkajšie priestory môžete užívať naplno a bez obmedzení.

Určený pre vašu záhradu

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom
- Bezpečná a jednoduchá inštalácia
- Vneste do svojej záhrady prídavný napájací zdroj

Hlavné prvky

IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Táto vonkajšia zásuvka od spoločnosti Philips je navrhnutá špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bola podrobená náročným testom, aby sa zaistila jej vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode.


Táto vonkajšia zásuvka nesie označenie IP44: je odolná voči striekajúcej vode, a je preto ideálna na všeobecné použitie vonku.

Bezpečná a jednoduchá inštalácia



Táto vonkajšia zásuvka Philips je určená na jednoduchú inštaláciu. Dostanete jasné pokyny o tom, kde je produkt možné nainštalovať, ako aj príslušné informácie o hodnotení vodotesnosti IP.

Prídavný napájací zdroj



Vďaka samostatnému stĺpiku napájacieho zdroja môžete do svojej záhrady jednoducho vniesť prídavný zdroj energie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antikorová
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Farba telesa: Inoxová

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Príslušenstvo
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,937 kg
- Výška: 23 cm
- Dĺžka: 7,0 cm
- Šírka: 7,0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- LED: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Krytie IP: IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291455394
- Netto hmotnosť: 0,94 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 24,5 cm
- Dĺžka: 7,9 cm
- Šírka: 9,7 cm



Dátum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.379

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com