

PHILIPS

Nástenné svietidlo Peking
60 W, E27 bez žiarovky

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode

17473/30/PN



Osvetlite si vchod automatickým svietidlom

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe čierneho nástenného svietidla s hliníkovými detailmi Skua od spoločnosti Philips. Vďaka sklenenému difúзору a retro dizajnu vytvoríte štýlovú atmosféru, ktorá dokonale ladí s vaším osobným štýlom. Súčasťou je snímač denného svetla, takže svetlo sa v noci automaticky rozsvieti.

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších nástenných svietidiel

Ladí so štýlom exteriéru

- Určené na použitie v exteriéri – odolné voči vode IP44

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysoko kvalitný hliník a skutočné sklo

Špeciálne vlastnosti

- Jednoduché nastavenie pre akýkoľvek druh použitia

Cíťte sa doma príjemne vďaka svetlu

- Jedinečná funkcia denného/nočného režimu

Definujte dizajn svojej záhrady pomocou svetla

- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie
- Výber pre tradičný štýl

Hlavné prvky

Výber vonkajších nástenných svetidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svetidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Určené na používanie v exteriéri

Toto vonkajšie svetidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svetidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliehajúcou vodou, tento produkt je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

Materiály vysokej kvality

Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

Jednoduché nastavenie

Jedinečná funkcia denného/nočného režimu



Vďaka dennej/nočnej funkcii sa toto vonkajšie svetidlo automaticky zapne, keď sa začne stmievať. Používajte túto jedinečnú funkciu počas dlhých letných večerov alebo z bezpečnostných dôvodov.

Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky, prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Práve preto vyvinula spoločnosť Philips rad myGarden – sortiment nádherných dekoračných vonkajších svetidiel, ktoré vynikajú jedinečným dizajnom aj funkčnosťou a umožňujú vám pretvoriť vonkajší priestor podľa vášho vkusu.

Výber pre tradičný štýl

Toto svetidlo bolo navrhnuté v Európe a vyznačuje sa jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte vonku tradičný štýl.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Sklo, Hliník

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,135 kg
- Celková výška: 370 mm
- Celková dĺžka: 175 mm
- Celková šírka: 220 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz, Rozsah 220 – 240 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696176740
- Netto hmotnosť: 0,96 kg
- Brutto hmotnosť: 1,16 kg
- Výška: 26 cm
- Dĺžka: 15,5 cm
- Šírka: 21 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.442

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com