

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Calgary, 60 W, E27, bez
žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Antikorová

Odolné voči vode

17475/47/PN



Osvetlite si vchod automatickým svietidlom

Valcovité nástenné svietidlo Philips Calgary v leštenom antikorovom vyhotovení dodá vašej stene moderný vzhľad. Osvetlí váš vchod a okolie rozptýleným teplým svetlom. Vďaka integrovanému snímaču pohybu sa zapne automaticky, keď niekto prechádza v jeho blízkosti.

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber pre moderný štýl
- Výber vonkajších nástenných svietidiel
- Nehrdzavejúca oceľ vysokej kvality

Ladí so štýlom exteriéru

- Určené na použitie v exteriéri – odolné voči vode IP44

Špeciálne vlastnosti

- Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty
- Jednoduché nastavenie pre akýkoľvek druh použitia

Definujte dizajn svojej záhrady pomocou svetla

- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Hlavné prvky

Výber pre moderný štýl

Toto svetidlo bolo navrhnuté v Európe a vyznačuje sa jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte vonku moderný štýl.

Výber vonkajších nástenných svetidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svetidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Materiály vysokej kvality

Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele.

Určené na používanie v exteriéri

Toto vonkajšie svetidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svetidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliechajúcou vodou, tento produkt je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty

Snímač pohybu automaticky zapne svetlo, keď prídete domov, a upozorní vás, keď niekto príde.

Jednoduché nastavenie

Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky, prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Práve preto vyvinula spoločnosť Philips rad myGarden – sortiment nádherných dekoračných vonkajších svetidiel, ktoré vynikajú jedinečným dizajnom aj funkčnosťou a umožňujú vám pretvoriť vonkajší priestor podľa vášho vkusu.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nehrdzavejúca oceľ
- Materiál: Sklo, Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stmievania: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,111 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková dĺžka: 140 mm
- Celková šírka: 110 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 Hz, 230 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696176764
- Netto hmotnosť: 1,04 kg
- Brutto hmotnosť: 1,13 kg
- Výška: 20 cm
- Dĺžka: 12,5 cm
- Šírka: 14,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.444

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com